



## Sicherheitsfilter

Rohrfilter DN 600

Als zusätzliche Absicherung vor der Vakuumpumpe kann der Sicherheitsfilter eingesetzt werden.

Er wird in der Rohrleitung vom Abscheider zur Vakuumpumpe platziert.

### Technische Daten

Volumenstrom:  
1.100 m<sup>3</sup>/h

Filterfläche:  
ca 102 mm

Länge:  
ca 1.000 mm

Rohranschluss:  
DN 100 / 125

Reststaubgehalt:  
< 1 mg/(m<sup>3</sup>/h)